



Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M18CBLDD-4



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070210 M18CBLDD-4

GTIN

4058546224844

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti. Su mažai techninės priežiūros reikalaujančiu bešepetėliniu varikliu su dideliu sukimo momentu. **REDLINK™ elektronika** – saugus apkrovos valdymas su **saugikliu nuo perkrovos** ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

Privalumai:

REDLINK™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 x M18 ličio jonų akumuliatoriais, M12-18C FC įkrovikliu, diržo sąvarža, lagaminu transportavimui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
Gamintojo pavadinimas	M18CBLDD-402C
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	52 mm
Svoris	1,8 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min ⁻¹
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2