

**3M****Rupiojo valymo diskas (SiC), XT-RD PRO, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566726 115
GTIN	4054596605725
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Šlifavimo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Labai **rupi neaustinės medžiagos struktūra**, neužsiteršia net ir apdirbant storas bei minkštas dangas.

Ypač tvirtu ir abrazyviu modeliu su neaustine medžiaga baigiamasis apdirbimas būna šiek tiek rupesnis, bet su labai dideliu valomuoju poveikiu. Labai **patvarus, net ir šlifuojant briaunas**.

**Paskirtis:**

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui. Su **stiklo pluošto lėkšte tiesioginiam tvirtinimui** ant kampinio šlifuoklio.

**Pastaba:**

Pirminio valymo diskus tiesiniams šlifuokliams žr. Nr. 556270.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	115 mm
maksimalus sūkių skaičius	11000 min <sup>-1</sup>

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Kietumo laipsnis	labai kietas
Smulkumo laipsnis	labai rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Forma	plokščia
Produkto pavadinimo požymis	XT-RD PRO
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga