



Moteriškos darbo kelnės dirbtuvėms Service Plus, juodos / raudonos, Dydis DE: 42



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091761 42

GTIN

7330509647295

Produktų klasė

04T

Aprašymas

Modelis:

Funkcinės dirbtuvių kelnės iš ypač **tamprus Ripstop audinio**. Reguliuojamo pločio kojūgaliai.

- **Kišenės ant kelių su apsauga, skyriumi pieštukui ir vidine kišenėle mobiliam telefonui.**
- **Kišenės kelių pagalvėlėms, dedamos iš viršaus.**

Puikiai prisitaiko, nes **klešnės ergonomiškos formos** ir įsiūti **tamprūs elementai**. Dar geresnis matomumas dėl **atspindinčių detalių**.

- **Šoninės kišenės.**
- **Užpakalinės kišenės.**
- **Kišenės ant kojos, pieštukui ir peiliui.**
- **Plastikinis užtrauktukas.**
- **Keliai sustiprinti CORDURA®-Stretch.**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Norma: EN 14404

Techninis aprašymas

Serija	Service Plus
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis DE	42
Lytis	Moteriškas modelis
Audinio sudėtis	60% medvilnė
Audinio sudėtis	40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	250 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Spalva	juodos / raudonos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės