

Garant GRIDLINE

Office Station antdėklas su roletais ir elektros įvadu, Tipas: DE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948810 DE
GTIN	4062406135539
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui.

Uždedama spintelė su rakinamais plastikiniais roletais ir šia įranga:

- **Integruotas apšvietimas su LED technologija.**
- **Apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas.**
- **F tipo 5 kištukiniai lizdai.**
- **2 lentynos, aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Naudingasis plotis 1400 mm, naudingasis gylis 300 mm.**
- **Ištraukiamas darbastalis (medienos imitacijos melaminas) su pakeltu krašteliu ir galinės padėties fiksiatoriumi. Storis 29 mm. Išsitraukia 150 mm.**
- **Integruotas griovelis laidams.**
- **Prijungimo laidas 7 m ilgio.**
- **Ventiliacinės angos su filtrais.**

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Plastikiniai roletai pagal spalvą nekonfigūruojami.

Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	250 V
--------------------	-------

Įvesties kištuko tipas	F
medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Biuro zona