



## Universali gręžimo karūna be centravimo gražto, Gręžimo kiaurymės Ø: 35mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	788041 35
GTIN	4058546228682
Produktų klasė	76G

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

#### Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Pastaba:

**Naudoti tik gręžimui (be smūgio).**

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
maksimalus pjovimo gylis	60 mm
Skirta	Nuotekų ir šildymo vamzdžiai, halogeniniai šviestuvai
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimo karūna