



Universali gręžimo karūna be centravimo gražto, Gręžimo kiaurymės Ø: 76mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	788041 76
GTIN	4058546228767
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm².

Pastaba:

Naudoti tik gręžimui (be smūgio).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis	60 mm

Skirta	Jungiklių, tuščiaidurių sienelių ir skirstytuvų blokai, įmontuojami šviestuvai
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimo karūna