

**Garant****Gražtas betonui SDS-plus, Ø × visas ilgis: 16X260mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789040 16X260 |
| GTIN             | 4062406135782 |
| Produktų klasė   | 71C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. **4×90° geometrija** su specialiai sukurtomis **tolygiomis pjovimo briaunomis** ir stabiliais peteliais užtikrina tikslias, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. **Radialiai** suformuota **sustiprinta apsauga**: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė. **Vientisa** HM plokštelė su 4 pjovimo briaunomis įleidžiama į grąžto šerdį ir taip jos susijungia į visumą. Žymiai sumažėja lūžio tikimybė.

**Privalumai:**

- **Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.**

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu.

**Techninis aprašymas**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| visas ilgis                  | 260 mm            |
| Spiralės ilgis               | 210 mm            |
| Ø                            | 16 mm             |
| Ašmenys                      | HM                |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas                        | SDS Plus          |
| Produkto rūšis               | Akmens grąžtas    |

