

Garant**Gražtas betonui SDS-plus, Ø × visas ilgis: 18X250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789040 18X250
GTIN	4062406135799
Produktų klasė	71C

Aprašymas**Modelis:**

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. **4×90° geometrija** su specialiai sukurtomis **tolygiomis pjovimo briaunomis** ir stabiliais peteliais užtikrina tikslas, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. **Radialiai** suformuota **sustiprinta apsauga**: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė. **Vientisa** HM plokštelė su 4 pjovimo briaunomis įleidžiama į grąžto šerdį ir taip jos susijungia į visumą. Žymiai sumažėja lūžio tikimybė.

Privalumai:

- **Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.**

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu.

Techninis aprašymas

Ø	18 mm
Spiralės ilgis	200 mm
visas ilgis	250 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

