

**Garant****Grąžtas betonui SDS-plus, Ø × visas ilgis: 20X450mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	789040 20X450
GTIN	4062406135836
Produktų klasė	71C

## Aprašymas

### Modelis:

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. **4×90° geometrija** su specialiai sukurtomis **tolygiomis pjovimo briaunomis** ir stabiliais peteliais užtikrina tikslas, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. **Radialiai** suformuota **sustiprinta apsauga**: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė. **Vientisa** HM plokštelė su 4 pjovimo briaunomis įleidžiama į grąžto šerdį ir taip jos susijungia į visumą. Žymiai sumažėja lūžio tikimybė.

### Privalumai:

- **Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pašalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **4x4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.**

### Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu.

## Techninis aprašymas

Ø	20 mm
visas ilgis	450 mm
Spiralės ilgis	400 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

