

Garant GRIDLINE

**Sieninė pakabinama spintelė su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,
Plotis G: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	943905 80
GTIN	4062406136192
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Galima kabinti lentynas kas 25 mm. Galinė sienelė, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama naudojant 2 komponentų Haptoprene® rankeną su kaištine cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele. Kabelio pravedimas ant spintelės viršaus. Su vidurine sienele. Tinkamos lentynos Nr. 943914 dyd. 40.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Tai turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis. Atskiras lentynas žr. Nr. 943914.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Gylis	400 mm
Naudingas plotis	1950 mm
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	463 mm

Plotis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naudingasis gylis	325 mm
Aukštis	600 mm
Svoris	66 kg
Gylis G	16
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	65 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	250 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Pakabinama spintelė

Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Papildomos lentynos sieninėms pakabinamoms spintelėms Kai spintos / skyriaus plotis G 40	943914 40
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21