



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M12FIWF12



Užsakymo data

Užsakymo numeris

074014 M12FIWF12

GTIN

4058546225612

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtas, galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ ECvarikliu.
- Ilgas variklio veikimo laikas ir efektyvus energijos vartojimas.
- Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas ir ergonomiška rankena viduryje su minkštu įdėklų.
- Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apsučių skaičiaus valdymu.
- REDLINK PLUS™ elektronika – išskirtinis galios valdymas:
- DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.

Su fiksavimo žiedu.

Privalumai:

Aukščiausios kokybės modelis FUEL™.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, HD dėže.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M12FIWF12-422X
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Svoris	1,1 kg
Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 3200 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	339 Nm
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 1100 min ⁻¹
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis keturbriaunis
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 2100 min ⁻¹
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s ²
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas MB12

073815 MB12