

**Grąžtas betonui SDS-max, Ø × bendras ilgis: 45X520mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789204 45X520
GTIN	3165140565882
Produktų klasė	76K

Aprašymas**Modelis:****Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - aštresnės užapvalintos viršūnės: tikslesnis gręžimas, neslysta, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną ir greitesnis. PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Dideliais grioveliais greičiau pašalinamos gręžimo dulkės, todėl sumažėja trintis. Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjūviu nuo Ø 16 mm.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Serija SDS-max-7 su kietlydinio briaunomis, lituota.

Techninis aprašymas

Ø	45 mm
Bendras ilgis	520 mm
Darbinis ilgis	400 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Max
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

