


Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 75/1
GTIN	4062406216429
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 20×20G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75  
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 75  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 8 × dyd. 75

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm

Svoris	0,701 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951520 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951570 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951751 75