

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 125/3
GTIN	4062406152710
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

**Tinka:**

Stalčiai 20×20G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 125  
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 3 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 4 × dyd. 125

**Techninis aprašymas**

Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Svoris	1,232 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951781 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951520 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951570 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951741 125