


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 100/1
GTIN	4062406216436
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100

Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 100

Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 8 × dyd. 100

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm

Svoris	1,06 kg
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951520 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951751 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951570 100