

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950370 75/1
GTIN	4062406152840
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

Tinka:

Stalčiai 26×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 4 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 11 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm

Aukštis	50 mm
Svoris	0,937 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951751 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951520 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951570 75
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951761 75