


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950370 100/2
GTIN	4062406152871
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

Tinka:

Stalčiai 26×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 3 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 8 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 2 × dyd. 100

Techninis aprašymas

Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
Svoris	1,236 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951781 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951520 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951570 100
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100