

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950470 100/2
GTIN	4062406153205
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 20×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 3 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 12 × dyd. 100

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24

Svoris	1,37 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951751 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100