

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950470 75/1
GTIN	4062406153144
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 20×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 75  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 10 × dyd. 75

**Techninis aprašymas**

Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm

Svoris	0,718 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951741 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75