

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950470 125/1
GTIN	4062406153229
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×24G.

Tinka:

Stalčiai 20×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 10 × dyd. 125

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20

Svoris	1,84 kg
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951741 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125