

Garant GRIDLINE

Lovelių asortimentas, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/1**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 950510 50/1 |
| GTIN | 4062406153311 |
| Produktų klasė | 9GB |

Aprašymas**Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 16 × dyd. 6×6/4; 4 × dyd. 2×6/1

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 7 × dyd. C

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 650 mm |
| Lovelio aukštis | 25 mm |
| Medžiaga | iš plastiko |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 26 |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 75 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 50 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 150 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 125 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 100 mm |

| | |
|--|------------------|
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 250 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 200 mm |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 300 mm |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 600 mm |
| tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 24 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 26×24 |
| tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | ≥ 50 mm |
| Plotis G | 26 |
| Plotis | 650 mm |
| Gylis G | 24 |
| Aukštis | 25 mm |
| Gylis | 600 mm |
| Svoris | 1,813 kg |
| Produkto pavadinimo požymis | 26×24G |
| Produkto rūšis | Lovelis stalčiui |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/4 | 951415 6X6/4 |
| Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas C | 951275 C |
| Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 2X6/1 | 951415 2X6/1 |