


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950520 75/3
GTIN	4062406153359
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

Tinka:

Stalčiai 26×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 3 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 11 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 3 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
Aukštis	50 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Svoris	0,885 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951781 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951761 75