

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 26×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950520 75/2
GTIN	4062406153342
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 26×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 75  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 8 × dyd. 75  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 75

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	50 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Svoris	0,764 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951761 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951751 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75