

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 36×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950570 125/1
GTIN	4062406153618
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125

Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 125

Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 16 × dyd. 125

Įstatoma skiriamaoji sienelė 5G Nr. 951751: 12 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Svoris	3,304 kg
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951741 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 5G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951751 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125