

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 46×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950620 125/1
GTIN	4062406153748
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

Tinka:

Stalčiai 46×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė 4G Nr. 951741: 3 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 21 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	46
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1150 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	100 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Svoris	3,419 kg
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951761 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951741 75
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951761 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951741 125