

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 56×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950670 100/1
GTIN	4062406153823
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

Tinka:

Stalčiai 56×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 18 × dyd. 100
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 100

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	56
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1400 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	56×24
Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Svoris	2,852 kg
Produkto pavadinimo požymis	56x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951801 100
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100