



Kampinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: 71200162



Užsakymo data

Užsakymo numeris

077106 71200162

GTIN

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas 18 V akumuliatorinis kampinis šlifukoaklis efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.

- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.**
- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.**

Privalumai:

- **Ilgas veikimo laikas dėl naujosios kartos bešepetėlinio FEIN PowerDrive variklio..**
- **Variklio apsauga nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių, nes variklio korpusas – visiškai uždaras.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus, be įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklį rasite nuo Nr. 073832. Rekomenduojamas 5,2 Ah akumulatorius.

Techninis aprašymas

Svoris	2,7 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimalus disko Ø	115 mm
Gamintojo pavadinimas	CCG 18-115 BL SELECT
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	2500 - 8500 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
maksimalus pjovimo gylis	25 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Serija	X-LOCK sistema
Produkto rūšis	Kampinis šlifukoklis