



Akumulatorinis siaurapjūklis, Tipas: M18FBJ5-5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirti ir universalūs siaurapjūkliai su metaliniu reduktoriaus korpusu ir apsauga nuo perkrovos. Abiem rankomis

valdomas į-/išjungiklis leidžia dirbti įvairiose padėtyse

Pjūkleliai per kelias sekundes be įrankių pakeičiami **greitojo užveržimo sistema FIXTEC** ir

papildomai įjungiamo švytuoklinė eiga užtikrina optimalų pjovimą ir gerą drožlių pašalinimą su mažesniu pjūklelio susidėvėjimu.

Akumulatorinis siaurapjūklis, bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis našiam darbui. Jungiklis su 6 greičių lygiais tolygiam paleidimui. LED darbo zonos apšvietimas.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauga nuo trūkių.

Komplekte yra įkroviklis, 1 pjūklelis, adapteris dulkėms ištraukti, dulkių gaubtas, plastikinis stumdomas padas ir HD dėžė.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 – 073840.

Siaurapjūklio pjūklelius rasite Nr. 5888400 – 5888551.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	6,3 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	M18FBJS-502X
įrankių keitimas be įrankių	taip, FIXTEC sistema
Nuosklembos paklaida	taip
maksimalus pjūvio storis medienoje	100 mm
Svoris	2,8 kg
maksimalus pjūvio storis pliene	10 mm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Konstrukcija	Tiesi forma
Ypatybė	universaliam naudojimui
Eigos dažnis	800 - 3500 min ⁻¹
Švytuoklės eiga	5 kartus
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB3	073808 MHB3
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AHM	588400 T118AHM
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB8	073810 MHB8
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Akumuliatoriaus tipas M18HNRG3	073826 M18HNRG3

Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ Tipas M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118A	588400 T118A
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T127D	588400 T127D
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB12	073811 MHB12
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318A	588400 T318A
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118B	588400 T118B
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AF	588400 T118AF
Ličio jonų akumuliatorius High Output™ Akumuliatoriaus tipas MHB55	073809 MHB55
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318B	588400 T318B
Ličio jonų akumuliatorius M18B2 Akumuliatoriaus tipas MB18	073827 MB18