



Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
$\emptyset D_3$	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Koto $\emptyset D_s$ h6	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{min}}$	43 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,05 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------