



## Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Produktų klasė	250

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	130 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	33 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	11,3 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------