



Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221960 20/3 |
| GTIN | 4960664741069 |
| Produktų klasė | 250 |

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ | 1 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Bendras ilgis L_{viso} | 30 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 20 mm |
| Ø D_3 | 13 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M10 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 11,3 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min} | 33 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 1,52 laipsniai |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} | 38 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |

| | |
|------------------|--------------------------|
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 229713 |
|-------------------|--------|