



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M18FPD2-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070110 M18FPD2-2

GTIN

Produktų klasė

03L

### Aprašymas

#### Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

FUEL™ su dideliu sukimo momentu.

#### Privalumai:

Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

#### Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.  
Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

## Techninis aprašymas

Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	16 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	1,33 m/s <sup>2</sup>
Variklio sandara	FUEL™
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas	135 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	89 mm
Svoris	2,1 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	13,2 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas	M18 FPD2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

---

**Priedai**

Ličio jonų akumulatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumulatorinis smūginis gręžtuvas Tipas M18FPD2-2	070111 M18FPD2-2