



## Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 47 vnt., Dalių skaičius: 47



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630028 47
GTIN	4000896215188
Produktų klasė	630

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

#### Privalumai:

Smartcase, galima pastatyti.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 9 vnt. dyd. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 13 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

ANTGALIAI, skirti Phillips C 6,3 varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 2

ANTGALIAI, skirti Pozidriv C 6,3 varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 2

ANTGALIAI, skirti C 6,3 varžtams su įpjova: 3 vnt. dyd. 4; 6; 8

ANTGALIAI, skirti C 6,3 šešiabriauniams varžtams: 5 vnt. dyd. 2; 3; 4; 5; 6

ANTGALIAI, skirti Torx® C 6,3: 5 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1/4 colio pereinamasis elementas antgaliams: Keturbriaunė galvutė 1/4 colio – 1/4 colio antgalis

Ilgintuvas 1/4 colio: 1 vnt. dyd. 101,5 mm

Ilgintuvas 1/2 colio: 2 vnt. dyd. 123; 248 mm

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt.

Terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632060

Terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640480

Laikoma: Plastikinė dėžutė su stovu / padėklų

Aukštis: 65 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 5-27 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 2-6 mm

## Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	5-27 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	47
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Kombinuoto profilio atsuktuvus Phillips/Schlitz
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	2-6 mm
Ilgis	355 mm
Plotis	235 mm
Aukštis	65 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

	163-568L
	165-L