

**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 Wiper CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: WQ

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui