



## DNMG 150612, Rūšis: CA515



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250798 CA515  |
| GTIN             | 4960664676668 |
| Produktų klasė   | 25E           |

### Aprašymas

DNMG 150612 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

### Techninis aprašymas

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | P                  |
| Kampo spindulys                               | 1,2 mm             |
| Pastūma $f$                                   | 0,15 - 0,6 mm/aps, |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 70 - 435 m/min     |
| Drožlialaužis                                 | PS                 |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas    |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 4 mm           |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kietlydinys                               | CA515                           |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | rupusis apdirbimas              |
| Ašmenys                                   | HM                              |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612                     |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4                               |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekimui |