


CNMG 120416, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120416 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui