

**CNMM 190612, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250503 CA515
GTIN	4960664675715
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 190612 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Drožlialaužis	PX
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui