


CNMM 120412, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 120412 CA515 Kietlydinys: CA515
 Drožlialaužis: PX
 Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Drožlialaužis	PX

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui