

**CNMM 190616, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMM 190616 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 11 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 11 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PX

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui