

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565286 60
GTIN	4062406159481
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
- **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
- **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
- **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuoκliais skirtingose produktyvumo klasėse.**

long life – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui.**

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

Techninis aprašymas

Forma	įkypas
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		