

## Koordinacių matavimo kamštis, Sriegis: M4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	494250 M4
GTIN	4046122918591
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Koordinacių matavimo kamštis vidinių sriegių padėties ir krypties nustatymui naudojant koordinacių matavimo prietaisą arba kontaktinį matavimo mikroskopą MM1 su matavimo sistema TP20.

#### Paskirtis:

Dėl persikeičiančių žingsnių srieginis kotas per du sriegio žingsnius (viršuje ir apačioje) išcentruojamas sriegio viduryje. Lygioje matavimo plokštumoje liestuku matuojamas lygmuo patalpoje.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis SW	4 mm
Matmuo L1	29 mm
Ø D	6 mm
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Matmuo L3	7 mm
Matmuo L2	12 mm
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Matavimo kamštis

### Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm

028550 20

DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm

028590 90