

Koordinacių matavimo kamštis, Sriegis: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	494250 M5
GTIN	4046122918607
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Koordinacių matavimo kamštis vidinių sriegių padėties ir krypties nustatymui naudojant koordinacių matavimo prietaisą arba kontaktinį matavimo mikroskopą MM1 su matavimo sistema TP20.

Paskirtis:

Dėl persikeičiančių žingsnių srieginis kotas per du sriegio žingsnius (viršuje ir apačioje) išcentruojamas sriegio viduryje. Lygioje matavimo plokštumoje liestuku matuojamas lygmuo patalpoje.

Techninis aprašymas

Matmuo L1	29 mm
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Rakto dydis SW	4 mm
Matmuo L2	12 mm
Ø D	6 mm
Matmuo L3	8 mm
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Matavimo kamštis

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm

028550 20

DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm

028590 90