

**CCMT 120404, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCMT 120404 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	GK

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui