

**WNMG 080416, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 252118 CA515 |
| GTIN | 4960664678761 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

WNMG 080416 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 70 - 435 m/min |
| Kampo spindulys | 1,6 mm |
| Pastūma f | 0,15 - 0,6 mm/aps, |
| Drožlialaužis | PS |
| Pjūvio gylis a_p | 1 - 3,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys | CA515 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080416 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |