

**Veržliaraktis, reguliuojamas per vidurį, Visas ilgis: 375mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	813920 375
GTIN	3662424092244
Produktų klasė	83H

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos, chromuotos. Žiočių padėtis 22,5°. Spartus ir laiką taupantis reguliavimo mechanizmas. Su metrine ir coline **skale** priekyje.

Standartas:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Techninis aprašymas

visas ilgis	15 in
visas ilgis	375 mm
maksimalus rakto dydis	50 mm
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.100
Norma	DIN 3117
Žiočių padėtis	22,5 laipsniai
Paviršius	chromuotas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

