

3M**Pjovimo diskas Silver, Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563325 125
GTIN	5902658104978
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo diskas Silver, našus ir patvarus. Grūdelių mišinys iš **smulkių keraminių grūdelių**.

Paskirtis:

Labai greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova.

Specifikacija:

A36R-BF.

Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Disko storis	1 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus
Serija	SILVER
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		