

Garant**CNC vežimėlis su PU ratukais, Naudingasis plotis: 452mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

970041 452

GTIN

4062406162696

Produktų klasė

91L

Aprašymas**Modelis:**

Važiuoklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (Ø 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

Spalva:

Važiuoklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Techninis aprašymas

Plotis

500 mm

Ratuko Ø

160 mm

| | |
|---|--|
| Rato medžiaga | PU (poliuretanas) |
| Gylis | 800 mm |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 |
| Aukštis | 1200 mm |
| Laikiklių bėgelių skaičius (vienoje pusėje) | 2 |
| Pagrindo gylis | 800 mm |
| Pagrindo plotis | 500 mm |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 |
| Naudingas plotis | 452 mm |
| maksimali keliamoji galia | 400 kg |
| Įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje) | 4 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | CNC transportavimo vežimėlis |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK40 | 970125 SK40 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C4 | 970125 C4 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK40 | 970125 HSK40 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK50 | 970125 HSK50 |
| Laikiklių bėgelis Tool Unit Įrankių laikikliui Plotis 452 mm | 970110 452 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK100 | 970125 HSK100 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C6 | 970125 C6 |

| | |
|---|--------------|
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK80 | 970125 HSK80 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK63 | 970125 HSK63 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C5 | 970125 C5 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK50 | 970125 SK50 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams 0 | 970125 0 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI20 | 970125 VDI20 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK30 | 970125 SK30 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C8 | 970125 C8 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI40 | 970125 VDI40 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI30 | 970125 VDI30 |