

**Garant****Vežimėlis su guminiiais ratukais, Naudingasis plotis mm / modelis: 452/A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Produktų klasė	91L

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Stabili važiuoklė, yra 2 stabilūs ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi ( 160 mm). Skersiniai prisukti varžtais prie važiuoklės ir rankenos. Šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius.

**Tiekimo sudėtis:**

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir guma dengtais ratukais.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, šoninės sienos tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 925 mm

Pagrindo plotis: 500 mm

Pagrindo gylis: 800 mm

Naudingas plotis: 452 mm

Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis): 3

Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis): 5

## Techninis aprašymas

Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis)	3
Ratuko Ø	160 mm
Pagrindo plotis	500 mm
Modelis	A
Plotis	500 mm
Aukštis	925 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Pagrindo gylis	800 mm
Gylis	800 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis)	5
maksimali keliamoji galia	400 kg
Naudingas plotis	452 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

## Priedai

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C8	970125 C8
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK100	970125 HSK100
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK80	970125 HSK80
Laikiklių bėgelis UNIT įrankių laikikliams Plotis 452 mm	970110 452

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI30	970125 VDI30
Padėklas su dangčiu sisteminiam vežimėliui Plotis 452 mm	970175 452
Padėklas sisteminiam vežimėliui Plotis 452 mm	970170 452
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C5	970125 C5
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI40	970125 VDI40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK50	970125 SK50
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK30	970125 SK30
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C6	970125 C6
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK50	970125 HSK50
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK40	970125 HSK40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI20	970125 VDI20
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK40	970125 SK40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C4	970125 C4
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK63	970125 HSK63
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams 0	970125 0