

## Garant

### CNC lentyna, Plotis 1500 mm, Įrankių kotams: C8



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	970665 C8
GTIN	4062406163334
Produktų klasė	91L

#### Aprašymas

##### PASTABA: galima pasirinkti spalvą

##### Modelis:

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 120°**.

##### Tinka:

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

##### Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 9

Atstumas tarp ašių A: 110 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

#### Techninis aprašymas

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose	50 kg
Įrankių kotams	C8
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas	25 kg

Angų įrankiams sudėti skaičius	9
Aukštis	80 mm
Gylis	155 mm
Atstumas tarp ašių A	110 mm
Paskirtis	CNC lentyna
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1500 mm
Produkto rūšis	Lentyna

---

## Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas C8	947390 C8
------------------------------	-----------