

Garant GRIDLINE

Tool-UNIT įrankių spinta (be UNIT elementų) su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

971203 2000

GTIN

4062406163617

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 Tool UNIT laikikliais maksimaliai 18 Tool-UNITS elementų. Atraminius bėgelius galima tvirtinti skirtingame aukštyje kas 25 mm. Maksimali leistina bendra apkrova kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg, kiekvienam skersiniam laikikliui 150 kg**. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas ir atraminiai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu**.

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	2000 mm
Svoris	81 kg
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis	1000 mm
Gylis G	20
Plotis G	40
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Produkto rūšis	CNC įrankių spinta

Priedai

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20	971525 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Laikiklių bėgelis Tool Unit įrankių laikikliui Kai spintos / skyriaus plotis 40	971270 40